




SCHARNIERZIJDE

Op het deurblad
Glijarm

Pomp: DC 640
 Arm: DCG 694/195
 Toebehoren: DCA 140
 Opmerking: openingshoek max 170°


Op de omlijsting
Glijarm

Pomp: DC 640
 Arm: DCG 694/195
 Toebehoren: zonder
 Opmerking: openingshoek max 170°


Op het deurblad
Schaararm

Pomp: DC 640
 Arm: DCL 690/190
 Toebehoren: DCA 140
 Opmerking: openingshoek max 160°

TEGENSCHARNIERZIJDE

Op de omlijsting
Glijarm

Pomp: DC 640
 Arm: DCG 694/195
 Toebehoren: zonder
 Opmerking: openingshoek max 120°

Op de omlijsting
Schaararm

Pomp: DC 640
 Arm: DCL 690/190
 Toebehoren: zonder
 Opmerking: openingshoek max 120°